

Garant**Noże eco GARANT Master, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251911 20/06
GTIN	4062406734145
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

Dźwigienka	259015 16
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
wielk. płytki	6 mm
długość całkowita L	90 mm
kod ISO uchwytu	PWLNr/L 2020X06
Seria	Master Eco
sprężyna	259046 5

Wielkość chwytu	20 mm
płytko podporowa	259031 47
śrubado dźwigni	259018 16
długość główki L ₁	30 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	WN.. 0604.
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Głowice skrawające