

Garant**Noże eco GARANT Master, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251404 25/16
GTIN	4062406734190
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

zatrask. kołk.	259049 8
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
płytki podporowa	259033 9
łapki zaciskowej	259038 20
Seria	Master Eco
Wielkość chwytu	25 mm
kod ISO uchwytu	MTJNR/L 2525X16

pasująca wymienna płytko skrawająca	TN.. 1604..
długość główki L ₁	35 mm
śruba do łapki zaciskowej	259021 6
długość całkowita L	105 mm
wielk. płytki	16 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Aksesoria

Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500