

Garant
Noże eco GARANT Master, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/16mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251696 25/16
GTIN	4062406734633
Klasa artykułu	21U

Opis
Wykonanie:

Bardzo efektywne chłodzenie bezpośrednio na ostrze i dodatkowe chłodzenie powierzchni przyłożenia.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa w połączeniu z uchwytami systemu GARANT eco nr 319001 – 319886 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala).

chłodzenie wewnętrzne: tak

kod ISO uchwytu: MVJNR/L 2525X16

pasująca wymienna płytka skrawająca: VN.. 1604..

Szerokość funkcjonalna L₄: 32 mm

długość główki L₁: 40 mm

długość całkowita L: 110 mm

płytko podporowa: 259033 10

Opis techniczny

długość główki L ₁	40 mm
śruba do płytki podporowej	259027 7
śruba do łapki zaciskowej	259021 7
łapki zaciskowej	259038 19
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm

płytką podporowa	259033 10
kod ISO uchwytu	MVJNR/L 2525X16
wielk. płytki	16 mm
długość całkowita L	110 mm
Wielkość chwytu	25 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	VN.. 1604..
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

śruba do łapki zaciskowej Typ 2	259021 2
śruba do płytki podporowej Typ 9	259025 9
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 2 mm	674242 2
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
łapka zaciskowa Typ 3	259038 3
płytką podporowa Typ 1	259031 1