

Zawiesie łańcuchowe 2-ciężnowe, długość użytkowa: A4m



Dane zamówienia

Numer katalogowy	086426 A4
GTIN	2050002048744
Klasa artykułu	08Y

Opis

Wykonanie:

Zawiesia łańcuchowe ze stemplem H (dopuszczenie niemieckiego Stowarzyszenia Zawodowego Ubezpieczania od Wypadków).

Wieszaki łańcuchowe z hakiem zamocowanym widełkowo, o wysokiej wytrzymałości, łańcuch lakierowany na czarno. Zawiesia łańcuchowe **skracane**. Długość łańcucha można skrócić hakiem skracającym z główką widłową.

wskazówka:

Inne wielkości, wykonania (np. haki z zabezpieczeniem) na zamówienie.

Opis techniczny

długość użytkowa	4 m
Ø drutu łańcucha	8 mm
Nośność WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	2800 kg
Nośność WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	2000 kg
Rodzaj produktu	Zawiesie łańcuchowe

