

Garant**Noże z mocowaniem śrubowym GARANT Master eco, lewe,, Chwyt / wielkość płytki L: 25/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	271998 25/16
GTIN	4062406734770
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

w dostawie::

Ze standardową płytką podporową 1,5°.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytem systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
śruba mocująca do płytki do gwintów	269023 3
Płyta podkładowa 1,5°	279819 2
długość główki L ₁	30 mm
śruba mocująca do płytki podporowej	279820 1
Wielkość chwytu	25 mm

Seria	Master Eco
długość całkowita L	100 mm
wielk. płytki	16 mm
rodzaj zastosowania	lewe,
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Noże