

Garant**Oprawki GARANT Master Eco z mocowaniem śrubowym, lewe,, Chwyt / wielkość płytki L: 25/16mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 271998 25/16 |
| GTIN | 4062406734770 |
| Klasa artykułu | 21U |

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

w dostawie::

Ze standardową płytką podporową 1,5°.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytem systemu GARANT Master Eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Szerokość funkcjonalna L ₄ | 32 mm |
| śruba mocująca do płytki do gwintów | 269023 3 |
| Płyta podkładowa 1,5° | 279819 2 |
| długość główki L ₁ | 30 mm |
| śruba mocująca do płytki podporowej | 279820 1 |
| Wielkość chwytu | 25 mm |

| | |
|-----------------------|------------|
| Seria | Master Eco |
| długość całkowita L | 100 mm |
| wielk. płytki | 16 mm |
| rodzaj zastosowania | lewe, |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Rodzaj produktu | Noże |