

**Garant****Noże z mocowaniem śrubowym GARANT Master eco, lewe,, Chwyt / wielkość płytki L: 16/16mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 271998 16/16  |
| GTIN             | 4062406734756 |
| Klasa artykułu   | 21U           |

**Opis****Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

**w dostawie::**

**Ze standardową płytką podporową 1,5°.**

**wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytem systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

**Opis techniczny**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub> | 20 mm      |
| śruba mocująca do płytki podporowej   | 279820 1   |
| Płyta podkładowa 1,5°                 | 279819 2   |
| śruba mocująca do płytki do gwintów   | 269023 3   |
| długość całkowita L                   | 80 mm      |
| Seria                                 | Master Eco |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| długość główki L <sub>1</sub> | 30 mm |
| Wielkość chwytu               | 16 mm |
| wielk. płytki                 | 16 mm |
| rodzaj zastosowania           | lewe, |
| chłodzenie wewnętrzne         | tak   |
| Rodzaj produktu               | Noże  |