



Dane zamówienia

Numer katalogowy	116051 5,5
GTIN	4062406745264
Klasa artykułu	12B

Opis

Wykonanie:

HOLEX CleverDrill – stabilne wiertło do wszystkich zastosowań standardowych. Ulepszone zachowanie przy nawiercaniu dzięki szlifowi krzyżowemu. Grubość ziarna i gradacja ziarna normalne. Profil szlifowany. Powierzchnia: nakrętka spiralna z farbą brązową.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

wskazówka:

Pasujące nawiertaki NC nr 112120, 112140 i 112170 z **kątem wierzchołkowym 142°** dla większej niezawodności procesu

Produkt następczy do nr 116050.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 340

Tolerancja \varnothing nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

chwyt: chwyt walcowy

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 82,8 mm

Długość rowków wiórowych L_c : 91 mm

długość całkowita L: 139 mm

\varnothing chwytu D_s : 5,5 mm

posuw f w stali < 750 N/mm²: 0,04 mm/obr,

Opis techniczny

\varnothing chwytu D_s	5,5 mm
Liczba ostrzy Z	2
norma	DIN 340

Tolerancja \varnothing nominalnej	h8
\varnothing nom. D_c	5,5 mm
kąt wierzchołkowy	118 stopni
posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,04 mm/obr,
Długość rowków wiórowych L_c	91 mm
długość całkowita L	139 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2	82,8 mm
chwyt	chwyt walcowy
Seria	HOLEX CleverDrill
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HSS
typ	N
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	64 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	52 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	40 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	26 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	26 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	20 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	15 m/min	P
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	24 m/min	K
CuZn	nadaje się	32 m/min	N

olej	nadaje się
maksymalnie na mokro	nadaje się