



Szybkowymienne imaki do noży tokarskich, Typ: E25/100



Dane zamówienia

Numer katalogowy	318100 E25/100
GTIN	2050002067509
Klasa artykułu	36A

Opis

Wykonanie:

Z płaską podstawką narzędziową. Wyposażone w ustalającą śrubę do regulacji wysokości oraz 3 śruby do mocowania narzędzi.

wskazówka:

W przypadku zamawiania części zamiennych nr 318110 – 318130 należy podać numer części zamiennej oraz rozmiar głowicy do szybkowymiennej imaków nożowych A, B, C lub E.

Opis techniczny

wysokość uchwytu narzędziowego	25 mm
typ	E25/100
długość	100 mm
grubość podstawki narzędziowej W	12 mm
pasuje do nr 318000	E
Rodzaj produktu	Oprawki nożowe

