



## Szybkowymienne imaki do noży tokarskich, Typ: E20/100



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	318100 E20/100
GTIN	2050002064591
Klasa artykułu	36A

### Opis

#### Wykonanie:

Z płaską podstawką narzędziową. Wyposażone w ustalającą śrubę do regulacji wysokości oraz 3 śruby do mocowania narzędzi.

#### wskazówka:

W przypadku zamawiania części zamiennych nr 318110 – 318130 należy podać numer części zamiennej oraz rozmiar głowicy do szybkowymiennej imaków nożowych A, B, C lub E.

### Opis techniczny

wysokość uchwytu narzędziowego	20 mm
długość	100 mm
typ	E20/100
pasuje do nr 318000	E
grubość podstawki narzędziowej W	10 mm
Rodzaj produktu	Oprawki nożowe

