

Garant**Frezy kuliste VHM, bez powłoki, Ø f8 DC: 3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	207026 3
GTIN	4045197596420
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

Z dodatkowym **wypolerowaniem** rowków wiórowych w celu **dobrego odprowadzania wiórow** powstających przy obróbce stopów Al dających długi wiór.

Długości zbliżone do **DIN 6527**.

Liczba zębów Z: 2

Kąt linii śrubowej: 45 stopni

Liczba zębów Z: 2

długość ostrzy L_c : 6 mm

wysięg L_1 z szyjką: 16 mm

Ø szyjki D_1 : 2,7 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D_s : 3 mm

Opis techniczny

wysięg L_1 z szyjką	16 mm
Ø ostrzy D_c	3 mm
Ø szyjki D_1	2,7 mm
posuw f_z przy frezowaniu kopiowym w aluminium dającym krótki wiór	0,03 mm
Liczba zębów Z	2
Ø chwytu D_s	3 mm
długość całkowita L	50 mm

długość ostrzy L_c	6 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt linii śrubowej	45 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p.maks.}$ przy obcinaniu	6 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p.maks.}$ przy kopiowaniu	0,09 mm
promień R	1,5 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	W
Tolerancja \varnothing nominalnej	f8
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,03×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt	DIN 6535 HA h6
Dokładność wyważenia z chwytem	G 2,5 z HA
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

Usługi

Zmniejszenie średnicy szyjki Typ FRST	209900 FRST
---------------------------------------	-------------