

Garant**DNMG 150604, Gatunek: HB7415-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250658 HB7415-1
GTIN	4062406749323
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150604 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 110 m/min**Opis techniczny**

posuw f	0,1 - 0,2 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
Łamacz wiórów	TIS

Gatunek	HB7415-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 110 m/min
Zastosowanie główne	S
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia