

Garant**DN.G 110408, Gatunek: HB7415-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250754 HB7415-1
GTIN	4062406749347
Klasa artykułu	21G

Opis

DN.G 110408 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 90 m/min

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 90 m/min
Gatunek	HB7415-1
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
tolerancja	M
Łamacz wiórów	TIM
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DN.G 110408
Zastosowanie główne	S
Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,8 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia