

Garant**DNMG 150604, Gatunek: HB7415-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250760 HB7415-1
GTIN	4062406749354
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150604 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 90 m/min

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	4
Zastosowanie główne	S
Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	TIM
promień naroża	0,4 mm

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
tolerancja	M
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 90 m/min
Gatunek	HB7415-1
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia