

Garant**DNMG 150612, Gatunek: HB7415-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250764 HB7415-1
GTIN	4062406749378
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150612 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 90 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 90 m/min
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
tolerancja	M
promień naroża	1,2 mm
Gatunek	HB7415-1
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150612

Łamacz wiórów	TIM
Zastosowanie główne	S
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia