

Garant**TNMG 160408, Gatunek: HB7415-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251544 HB7415-1
GTIN	4062406749439
Klasa artykułu	21G

Opis

TN.G 160408 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 90 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	TIM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 90 m/min

Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	6
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
tolerancja	M
Gatunek	HB7415-1
Zastosowanie główne	S
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia