


Garant**WN.G 060408, Gatunek: HB7415-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	252064 HB7415-1
GTIN	4062406749491
Klasa artykułu	21G

Opis

WN.G 060408 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 90 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 90 m/min
Warunki skrawania	ciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WN.G 060408
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	TIM

Gatunek	HB7415-1
tolerancja	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	S
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia