

Garant**WNMG 080404, Gatunek: HB7415-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251962 HB7415-1
GTIN	4062406749484
Klasa artykułu	21G

Opis

WNMG 080404 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 110 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,2 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Łamacz wiórów	TIS
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	S
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 110 m/min
promień naroża	0,4 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
Gatunek	HB7415-1
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia