

Garant**VNMG 160408, Gatunek: HB7415-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251804 HB7415-1
GTIN	4062406749460
Klasa artykułu	21G

Opis

VN.G 160408 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 90 m/min**Opis techniczny**

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
tolerancja	M
liczba wymian/ostrzy	4
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	S

Łamacz wiórów	TIM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160408
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 90 m/min
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HB7415-1
promień naroża	0,8 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia