

**Garant****VNMG 160404, Gatunek: HB7415-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251732 HB7415-1
GTIN	4062406749446
Klasa artykułu	21G

**Opis**

VNMG 160404 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 2 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 110 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HB7415-1
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 110 m/min
Zastosowanie główne	S
promień naroża	0,4 mm
posuw $f$	0,05 - 0,2 mm/obr,
Łamacz wiórów	TIS

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160404
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia