

Garant**CCMT 09T302, Gatunek: HB7415-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260056 HB7415-1
GTIN	4062406749545
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 09T302 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 110 m/min**Opis techniczny**

posuw f	0,05 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	TIS
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 110 m/min
promień naroża	0,2 mm
tolerancja	M

Gatunek	HB7415-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CC.T 09T302
Zastosowanie główne	S
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia