

Garant**CC.T 120404, Gatunek: HB7415-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260064 HB7415-1
GTIN	4062406749576
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 120404 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 110 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,4 mm
tolerancja	M
Łamacz wiórów	TIS
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 110 m/min
Gatunek	HB7415-1
posuw f	0,05 - 0,3 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca

Zastosowanie główne	S
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120404
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia