

Garant**DCMT 11T302, Gatunek: HB7415-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260356 HB7415-1
GTIN	4062406749637
Klasa artykułu	21G

Opis

DC.T 11T302 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 110 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	TIS
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 110 m/min
tolerancja	M
Gatunek	HB7415-1
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DC.T 11T302
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Warunki skrawania	ciągły

promień naroża	0,2 mm
Zastosowanie główne	S
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
posuw f	0,05 - 0,3 mm/obr,
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia