


Garant**CCMT 09T308, Gatunek: HB7415-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260060 HB7415-1
GTIN	4062406749569
Klasa artykułu	21G

Opis

CCMT 09T308 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 110 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT09T308
posuw f	0,05 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	HB7415-1
Zastosowanie główne	S
tolerancja	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 110 m/min

promień naroża	0,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Łamacz wiórów	TIS
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia