

**Garant****VCMT 160402, Gatunki: HB7415-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	261370 HB7415-1
GTIN	4062406749774
Klasa artykułu	21G

## Opis

VC.T 160402 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIS

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 110 m/min

## Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 110 m/min
promień naroża	0,2 mm
Łamacz wiórów	TIS
Gatunek	HB7415-1
głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 1,5 mm
tolerancja	M

posuw f	0,05 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie główne	S
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 160402
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia