

Garant**VBMT 160404, Gatunek: HB7415-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261152 HB7415-1
GTIN	4062406749736
Klasa artykułu	21G

Opis

VBMT 160404 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 110 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	TIS
posuw f	0,05 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 110 m/min
Gatunek	HB7415-1
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160404

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
liczba wymian/ostrzy	2
Zastosowanie główne	S
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia