

Garant**VBMT 160408, Gatunek: HB7415-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261154 HB7415-1
GTIN	4062406749743
Klasa artykułu	21G

Opis

VBMT 160408 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 110 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	TIS
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160408
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 110 m/min
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca

Gatunek	HB7415-1
Zastosowanie główne	S
posuw f	0,05 - 0,3 mm/obr,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia