

**Garant****VC.T 160408, Gatunek: HB7415-1**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	261374 HB7415-1
GTIN	4062406749798
Klasa artykułu	21G

### Opis

VC.T 160408 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIS

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 110 m/min

### Opis techniczny

Zastosowanie główne	S
głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 110 m/min
Gatunek	HB7415-1
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 160408
posuw $f$	0,05 - 0,3 mm/obr,

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Łamacz wiórów	TIS
tolerancja	M
promień naroża	0,8 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia