

Garant**DN.G 150608, Gatunek: HB7415-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250762 HB7415-1
GTIN	4062406749804
Klasa artykułu	21G

Opis

DN.G 150608 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1
Łamacz wiórów: TIM
tolerancja: M
głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mm
posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 90 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 90 m/min
Gatunek	HB7415-1
Zastosowanie główne	S
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	TIM
promień naroża	0,8 mm
tolerancja	M

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DN.G 150608
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia