


Garant**CN.G 120404, Gatunek: HU7305-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250156 HU7305-1
GTIN	4062406745585
Klasa artykułu	21G

Opis

CN.G 120404 HU7305-1 Gatunek: HU7305-1

Łamacz wiórów: AM1

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 5 mmposuw f : 0,05 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 400 - 700 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,2 - 5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CN.G 120404
Zastosowanie główne	N
powłoka	bez powłoki
Łamacz wiórów	AM1

Gatunek	HU7305-1
tolerancja	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,05 - 0,6 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	400 - 700 m/min
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia