

Garant**DN.G 150608, Gatunek: HU7305-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250762 HU7305-1
GTIN	4062406749828
Klasa artykułu	21G

Opis

DN.G 150608 HU7305-1 Gatunek: HU7305-1

Łamacz wiórów: AM1

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 5 mmposuw f : 0,05 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 400 - 700 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	400 - 700 m/min
Gatunek	HU7305-1
promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Łamacz wiórów	AM1
głębokość skrawania a_p	0,2 - 5 mm
powłoka	bez powłoki

tolerancja	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DN.G 150608
Zastosowanie główne	N
posuw f	0,05 - 0,6 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia