


Garant**WN.G 080404, Gatunek: HU7305-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	252068 HU7305-1
GTIN	4062406749897
Klasa artykułu	21G

Opis

WN.G 080404 HU7305-1 Gatunek: HU7305-1

Łamacz wiórów: AM1

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 5 mmposuw f : 0,05 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 400 - 700 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,05 - 0,6 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,2 - 5 mm
powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WN.G 080404
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	400 - 700 m/min
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	N

Gatunek	HU7305-1
tolerancja	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	AM1
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia