


Garant**CNMG 120408, Gatunek: HB7130-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250060 HB7130-2
GTIN	4062406749262
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 120408 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2,5 mmposuw f : 0,15 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 270 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 m/min
Gatunek	HB7130-2
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2,5 mm
Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	VS

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia