


**Garant****CNMG 120408, Gatunek: HB7130-2**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	250158 HB7130-2
GTIN	4062406749293
Klasa artykułu	21G

### Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 240 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
tolerancja	M
Zastosowanie główne	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNNG 120408
Łamacz wiórów	VM
liczba wymian/ostrzy	4
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB7130-2
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 4 mm

promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia