

Garant**CN.G 120404, Gatunek: HB7130-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250156 HB7130-2
GTIN	4062406749286
Klasa artykułu	21G

Opis

CN.G 120404 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 240 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
tolerancja	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CN.G 120404
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Gatunek	HB7130-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min
Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	VM
promień naroża	0,4 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia