

**Garant****CNMG 120412, Gatunek: HB7130-2**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	250324 HB7130-2
GTIN	4062406749927
Klasa artykułu	21G

### Opis

CNMG 120412 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VG

głębokość skrawania  $a_p$ : 1,5 - 6 mmposuw  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 220 m/min

### Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	VG
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Gatunek	HB7130-2
głębokość skrawania $a_p$	1,5 - 6 mm
posuw $f$	0,25 - 0,6 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 220 m/min
promień naroża	1,2 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia