

Garant**CNMG 120412, Gatunek: HB7130-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250160 HB7130-2
GTIN	4062406749309
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 120412 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 240 m/min**Opis techniczny**

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Gatunek	HB7130-2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
tolerancja	M
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
promień naroża	1,2 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
Łamacz wiórów	VM
Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia