


**Garant****CNMG 09T308, Gatunek: HB7130-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250152 HB7130-2
GTIN	4062406749279
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CNMG 09T308 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 4 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 240 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 240 m/min
Zastosowanie główne	M
tolerancja	M
Gatunek	HB7130-2

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 09T308
Łamacz wiórów	VM
promień naroża	0,8 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia