


Garant**SNMG 120408, Gatunek: HB7130-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251224 HB7130-2
GTIN	4062406749996
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 120408 HB7130-2 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 240 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	VM
Gatunek	HB7130-2
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120408

Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia