

Garant**TN.G 160408, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251544 HB7130-2
GTIN	4062406750015
Klasa artykułu	21G

Opis

TN.G 160408 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 240 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Łamacz wiórów	VM
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
tolerancja	M
Gatunek	HB7130-2

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TN.G 160408
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia