

**Garant****VN.G 160408, Gatunek: HB7130-2**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	251804 HB7130-2
GTIN	4062406750039
Klasa artykułu	21G

## Opis

VN.G 160408 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 4 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 240 m/min

## Opis techniczny

Gatunek	HB7130-2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VN.G 160408
posuw $f$	0,1 - 0,5 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 4 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 240 m/min
tolerancja	M

promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	VM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia