

**Garant****CCMT 060202, Gatunek: HB7130-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260050 HB7130-2
GTIN	4062406750091
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CC.T 060202 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VS

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 80 - 270 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 270 m/min
promień naroża	0,2 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm
tolerancja	M
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7130-2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VS
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CC.T 060202
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia