


**Garant****Przedłużki z węgla spiekanego do głowic frezarskich z gwintem  $\varnothing d = 12$  mm, Gwint M  $\times$  Lcałk.: M5X100****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301361 M5X100
GTIN	4062406544553
Klasa artykułu	31Z

**Opis****Wykonanie:**

Przedłużka z węgla spiekanego o właściwościach tłumiących drgania, tolerancja h6, wersja długa i wąska.

**Zastosowanie:**

Zwłaszcza do stosowania w uchwytach termoskurczowych. Perfekcyjne połączenie standardowych przedłużeń stalowych i przedłużeń Densimet.

Drgania: amortyzowane

$\varnothing$  zewn. D: 9,8 mm

$\varnothing$  otworu  $D_1$ : 5,5 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 60 mm

**Opis techniczny**

Długość użyteczna $L_1$	60 mm
$\varnothing$ zewn. D	9,8 mm
$\varnothing$ chwytu d	12 mm
długość całkowita $L_{ges}$	100 mm
$\varnothing$ otworu $D_1$	5,5 mm
gwint M	M5
adapter	$\varnothing d = 12$ mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Drgania	amortyzowane

Rodzaj produktu

---

Akcesoria do zamocowania  
głowicy frezarskiej z gwintem