

**Garant****CCMT 09T302, Gatunek: HB7130-2**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	260056 HB7130-2
GTIN	4062406750114
Klasa artykułu	21G

### Opis

CC.T 09T302 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VS

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 80 - 270 m/min

### Opis techniczny

Gatunek	HB7130-2
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 270 m/min
promień naroża	0,2 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CC.T 09T302

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
tolerancja	M
Łamacz wiórów	VS
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia