

**Garant****CC.T 09T304, Gatunek: HB7130-2**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	260058 HB7130-2
GTIN	4062406750121
Klasa artykułu	21G

### Opis

CC.T 09T304 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VS

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 80 - 270 m/min

### Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CC.T 09T304
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 270 m/min
Łamacz wiórów	VS
Gatunek	HB7130-2
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

tolerancja	M
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia