

Garant**CC.T 120408, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260160 HB7130-2
GTIN	4062406750190
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 120408 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 240 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7130-2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min

tolerancja	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120408
głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia