

Garant**CC.T 060202, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260140 HB7130-2
GTIN	4062406750145
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 060202 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 240 m/min

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060202
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
tolerancja	M
Gatunek	HB7130-2
Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

promień naroża	0,2 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia