

Garant**DCMT 11T302, Gatunek: HB7130-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260356 HB7130-2
GTIN	4062406750213
Klasa artykułu	21G

Opis

DC.T 11T302 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 270 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DC.T 11T302
tolerancja	M
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Łamacz wiórów	VS

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB7130-2
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia