

Garant**Frezy VHM do fazowania 60°, bez powłoki, Ø e8 DC: 5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	208068 5
GTIN	4062406538163
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:****Tolerancja:** kąt wierzchołkowy = $\pm 1^\circ$.**Zastosowanie:**

- pogłębianie
- fazowanie

Opis techniczny

Frezowanie fazek	30 stopni
posuw f_z przy obcinaniu w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Ø chwytu D_s	6 mm
długość całkowita L	57 mm
Liczba zębów Z	2
chwyt	DIN 6535 HB h6
Ø ostrzy D_c	5 mm
długość ostrzy L_c	13 mm
Kąt sfazowania naroży	30 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	VHM
Norma	Norma zakładowa
typ	N

Karta danych

Tolerancja Ø nominalnej	e8
Kąt linii śrubowej	30 stopni
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale $1 \times D$
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	60 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frez do fazowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	180 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	140 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	105 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	70 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	60 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	55 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	35 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	40 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	55 m/min	K
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
przyłącze	nadaje się warunkowo		

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/208068-5>

