

Garant**DC.T 11T304, Gatunek: HB7130-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260359 HB7130-2
GTIN	4062406750220
Klasa artykułu	21G

Opis

DC.T 11T304 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 270 m/min**Opis techniczny**

Gatunek	HB7130-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
liczba wymian/ostrzy	2
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T304

Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 m/min
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Łamacz wiórów	VS
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia